

Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Váltókapcsoló, csavaros bekötés, bézs (106)

EPH0400323

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsoló
Készülék Bemutatása	Komplett termék
Billentyűk Száma	1,0
Kapcsolási Funkció	Váltó
Terhelés Típusa	Energiatakarékos lámpák ballasztal: 100 W
Színárnyalat	Krém
A Csomagolás Típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges Áram	10 AX -250 V AC
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Vezeték hosszúság	13,0 mm
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés	Fényes
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok51...70 mm
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Kiemelőkarok
Szélesség	83 mm
Magasság	83 mm
Mélység	43,0 mm
Kiálló Mélység	15 mm
Nettó Súly	0,0762 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Terméktanúsítványok	VDE

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Minőségi Címkék	CE
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	78,400 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	856,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	10,887 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 **Rohs Korlátozás Alóli Kivétel**

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre