

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVB kiegészítő, izzó 120VAC BA15D, 7W

DL1BEG

Nettó listaár: 3 062,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Harmony XVD Harmony XVR Harmony XVM Optimum
Tartozék / Különálló Alkatrész Megnevezése	Izzólámpa
Tartozék / Különálló Alkatrész Tipusa	Izzólámpa
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Világítási tartozékok
Tartozék / Különálló Alkatrész Rendeltetési Hely	Villogó és kijelzőpult
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	125...250 V
Jelzés Tipusa	Folyamatos
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	7 W
Minimális Rendelési Mennyiség	10

Kiegészítő jellemzők

Izzó Foglalat	BA 15d
Nettó Súly	0,09 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,0 cm
1. Csomag Szélessége	6,4 cm
1.Csomag Hossza	13,0 cm
1. Csomag Súlya	7,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	5,0 cm
2. Csomag Szélessége	6,4 cm
2. Csomag Hossza	13,0 cm
2. Csomag Súlya	87,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	240

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

3.Csomag Magassága	15,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	2,4 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre