

Termékadatlap

Műszaki adatok



Érvéghüvely 0,34 mm² NFC
10x100db blisteres kiszerezésben
zöld L=13mm

DZ5CE003

Nettó listaár: 14,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Linergy
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kábelvégződés tápvezetékének kábelcsatornája
Kábelvég Mérete	Közepes
Szabványok	NF C 63-110
A Csomagolás Típusa	Csomagkötő zsinór
Mennyiség Készletenként	10 készlet (200 darab)
Kábel Keresztmetszete	0,34 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Kábelvég Típusa	Ikervezető
További Információ	Jelölő tartó nélkül
Szín	Zöld
Külső Tokoat Anyaga	Halogénmentes műanyag
Cső Anyaga	Réz megfelel ISO 1337
Vezetékek Száma	1
Awg Mérőszám	AWG 24...AWG 10
Perem Mérete	Ø 2.5 mm
Csőátmérő	1,1 mm
Hosszúság	12 mm
Csőhossz	8 mm
Nettó Súly	0,06 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...105 °C
--	--------------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,400 cm
1. Csomag Szélessége	0,400 cm
1.Csomag Hossza	1,400 cm
1. Csomag Súlya	0,100 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	1000
2.Csomag Magassága	3,500 cm
2. Csomag Szélessége	11,000 cm
2. Csomag Hossza	12,000 cm
2. Csomag Súlya	66,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	80000
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	5,875 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Pvc-Mentes

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.