


Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Egypólusú nyomó,
jelzőfényes, rugós bekötés,
antracit

EPH1600171

Nettó listaár: 3 648,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Nyomógomb
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Billentyűk Száma	1
Színárnyalat	Antracit
A Csomagolás Típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Helyi Jelzés	LED
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges Áram	10 A -250 V AC
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Vezeték hosszúság	13,0 mm
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés	Festett
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok51...70 mm
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	43,0 mm
Kiálló Mélység	15 mm
Nettó Súly	0,0608 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Terméktanúsítványok	TSE VDE NF

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Minőségi Címkék	CE UKR
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,4 cm
1. Csomag Szélessége	6,9 cm
1.Csomag Hossza	6,9 cm
1. Csomag Súlya	61,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,4 cm
2. Csomag Szélessége	18,7 cm
2. Csomag Hossza	27,7 cm
2. Csomag Súlya	697,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	40,0 cm
3. Csomag Hossza	60,0 cm
3. Csomag Súlya	9,124 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre