

Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, alumínium

EPH2900161

Nettó listaár: 1 634,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Aljzatszám	1
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Színárnyalat	Alumínium
A Csomagolás Típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok51...69 mm
Aljzat Szabványa	CEE 7/3
Aljzat Szabványától Eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges Áram	16 A -250 V AC
Felületkezelés	Festett
Anyag	ABS + PC: fedlap
Vezeték hosszúság	13,0 mm
Vezető Anyaga	Réz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Kiemelőkarok
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Mennyiség Készletenként	1
Ip Védettségi Fok	IP20
Kiálló Mélység	10 mm
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	42 mm
Nettó Súly	0,068 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Terméktanúsítványok	TSE VDE

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	69,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	771,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	9,918 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Mérgező Nehézfémmentes

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ