


Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Egypólusú nyomó, csengőjel, rugós bekötés, bronz

EPH0800169

Nettó listaár: 2 852,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Nyomógomb
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Billentyűk Száma	1
Színárnyalat	Bronz
A Csomagolás Típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges Áram	10 A -250 V AC
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Rugalmas Merev Tömör sodrott
Vezeték hosszúság	13,0 mm
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületkezelés	Festett
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Csavarok vagy karmok51...70 mm
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Jelölés	Csengőjel
Szélesség	71 mm
Magasság	71 mm
Mélység	43,0 mm
Kiálló Mélység	15 mm
Nettó Súly	0,0586 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Terméktanúsítványok	TSE VDE NF

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Minőségi Címkék	CE UKR
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	8,000 cm
1. Csomag Súlya	59,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,500 cm
2. Csomag Szélessége	18,500 cm
2. Csomag Hossza	27,500 cm
2. Csomag Súlya	666,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	8,536 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre