

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ASFORA TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 1 dB, antracit

EPH3600171

Price\* : 5 945,00 HUF

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	TV / SAT aljzat
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
TV aljzat típusa	Végzáró (csatlakozóaljzat)
Szerelvény kiegészítő információ	Párhuzamos elosztórendszerhez Horizontális elosztórendszerhez
Színárnyalat	Antracit
A csomagolás típusa	Flow-pack

### Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Aljzat száma	3
TV aljzat	IEC 9,52 mm-es dugó
SAT aljzat	F csatlakozó
Csillapítás	1 dB
DC áram folyás	SAT aljzatban
Vonalankénti szám	1
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Anyag	ABS + PC: fedlap
Felületkidolgozás	Festett
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Click-in51...80 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	42 mm
Telepítési mélység	13 mm
Súly	0,105 kg

\* Vámtételek 2016. január

## Környezet

Minőségjelző címkék	CE
IP védetség szint	IP20

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
------------------------------	-----

Egységek száma az 1. csomagban	1
--------------------------------	---

1. csomag súlya	108,0 g
-----------------	---------

1. csomag magassága	16 cm
---------------------	-------

1. csomag szélessége	11 cm
----------------------	-------

1. csomag hosszúsága	5 cm
----------------------	------

Csomagolási egység típusa 2.	CAR
------------------------------	-----

Egységek száma az 2. csomagban	10
--------------------------------	----

2. csomag súlya	1,339 kg
-----------------	----------

2. csomag magassága	9,1 cm
---------------------	--------

2. csomag szélessége	18,5 cm
----------------------	---------

2. csomag hosszúsága	27,5 cm
----------------------	---------

Csomagolási egység típusa 3.	S03
------------------------------	-----

Egységek száma az 3. csomagban	60
--------------------------------	----

3. csomag súlya	8,409 kg
-----------------	----------

3. csomag magassága	30 cm
---------------------	-------

3. csomag szélessége	30 cm
----------------------	-------

3. csomag hosszúsága	40 cm
----------------------	-------

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
------------------	--

Mérgező nehézfémmentes	Igen
------------------------	------

Higanymentes	Igen
--------------	------

RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
-------------------------------	------

Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
---------------------	---

WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
------	---