

Termékadatlap

Műszaki adatok



ULTRA Kábeltartó (101x34, 101x50)



ETK10171E

Nettó listaár: 397,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kábel rögzítő
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási Méret	101 x 50 mm 101 x 34 mm
Csővezeték Anyag	Műanyag
Rögzítési Mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	PC/ABS
Magasság	9 mm
Szélesség	81 mm
Mélység	30 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1 cm
1. Csomag Szélessége	3 cm
1.Csomag Hossza	8 cm
1. Csomag Súlya	7 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	5,5 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Szélessége	8 cm
2. Csomag Hossza	9,5 cm
2. Csomag Súlya	90 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	2,435 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre