

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ASFORA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, acél

EPH4700162

Nettó listaár: 5 121,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Termékcsalád                 | Asfora                      |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Adatcsatlakozó              |
| Készülék Bemutatása          | Mechanizmus rögzítőkerettel |
| Készülék Alkalmazás          | Kommunikáció                |
| Kábel Árnyékolás Típusa      | UTP                         |
| Adataaljzat Típusa           | RJ45                        |
| A Csomagolás Típusa          | Tasakos                     |
| Színárnyalat                 | Acél                        |
| Fő Színárnyalat              | Acél                        |

### Kiegészítő jellemzők

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Készülék Felszerelése            | Süllyesztett                               |
| Aljzatszám                       | 1                                          |
| Kommunikációs Hálózati Kategória | 6                                          |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok  | IDC                                        |
| Kábelek Száma                    | 1 vezeték(ek)                              |
| Kábel Merevsége                  | Merev                                      |
| Felületkezelés                   | Festett                                    |
| Anyag                            | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap |
| Vezető Anyaga                    | Réz                                        |
| Rögzítési Mód                    | Karmok51...80 mm                           |
| Magasság                         | 71 mm                                      |
| Szélesség                        | 71 mm                                      |
| Mélység                          | 38 mm                                      |
| Kiálló Mélység                   | 9 mm                                       |
| Nettó Súly                       | 0,051 kg                                   |

### Környezet

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ip Védettségi Fok | IP20 |
|-------------------|------|

### Csomagolási egység

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE |
|-------------------------------------|-----|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 4,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 8,000 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 48,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10        |
| 2.Csomag Magassága                   | 9,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 18,500 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 27,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 615,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S04       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 120       |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 40,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 60,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 7,902 kg  |

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot  
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |