


Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA Vakfedél, alumínium

EPH5600161

Nettó listaár: 2 106,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vakfedél
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
A Csomagolás Típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztírol): fedlap
Felületkezelés	Festett
Rögzítési Mód	Karmok51...80 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	35 mm
Kiálló Mélység	9 mm
Nettó Súly	0,04 kg

Környezet

Ip Védettség Fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5 cm
1. Csomag Szélessége	7,1 cm
1.Csomag Hossza	16 cm
1. Csomag Súlya	43 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	9,4 cm
2. Csomag Szélessége	18,5 cm
2. Csomag Hossza	27,5 cm
2. Csomag Súlya	600 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

3. Csomag- Csomagol♦♦Si Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	40 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	8452 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság [RoHS/REACH](#)

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre