

Termékadatlap

Műszaki adatok



ULTRA Minicsatorna 32x17 mm, öntapadós



ETK32917

Nettó listaár: 751,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Mini csatorna
Készülék Alkalmazás	Kábel elosztása
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség Készletenként	300 darabos készlet
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi
Fő Színárnyalat	Fehér

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási Méret	32 x 17 mm
Rögzítési Mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavározás Kisfeszültségű kábel: szigetelőszalag
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	32 mm
Szélesség	17 mm

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...60 °C
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,0 cm
1. Csomag Szélessége	2,5 cm
1.Csomag Hossza	200,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	504,366 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	11,0 cm
2. Csomag Szélessége	18,5 cm
2. Csomag Hossza	211,0 cm
2. Csomag Súlya	15,131 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre