

Termékadatlap

Műszaki adatok



EVlink Töltő kábel 32A 1-fázis T2-T2 10m

EVP1CNX32122

Nettó listaár: 172 044,00 HUF

Fő jellemzők

Terméksalád	EVlink
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Töltőkábel
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Kábelezés tartozék
Fázisok Hálózatszám	Egyfázisú
Pólusok Leírása	1P+N
[In] Névleges Áram	32 A
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	220...240 V AC 50/60 Hz
Aljzatszám	2

Kiegészítő jellemzők

Csatlakozó Tipus	T2 / ezüst bevonatú érintkezők töltőállomás oldal
Csatlakozó Tipusa	T2 jármű oldal ezüst bevonatú érintkezők T2 töltőállomás oldal ezüst bevonatú érintkezők
Terméksalád Kompatibilitása	EVlink EVlink parking EVF1 töltőállomás EVlink EVlink parking EVW1 töltőállomás EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 töltőállomás EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás EVlink EVlink Pro AC EVB3 töltőállomás EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 töltőállomás
Szabványok	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Terméktanúsítványok	CE
Hosszúság	10 m
Nettó Súly	4,5 kg
Szín	Szürke

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP44 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK10 conforming to IEC 62262
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-30...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C
Relatív Páratartalom	5...95 %

Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,000 cm
1. Csomag Szélessége	35,000 cm
1.Csomag Hossza	50,000 cm
1. Csomag Súlya	3,662 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S06
Egységek Száma 2. Csomagban	25
2.Csomag Magassága	75,000 cm
2. Csomag Szélessége	60,000 cm
2. Csomag Hossza	80,000 cm
2. Csomag Súlya	100,600 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)