



ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, jelzőfényes, 60-600W, acél

EPH6500162

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. dec. 31.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa: 40...600 W 230 V AC izzólámpa: 40...600 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 40...600 W
Színárnyalat	Acél
A Csomagolás Típusa	Doboz

Kiegészítő jellemzők

Helyi Jelzés	Jelzőfény
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Kapcsolási Funkció	Váltó
Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó Alkalmazás	Induktív terhelés Ohmos terhelés
Védelem Típusa	Biztosítékvédelem
Tartozék Biztosíték Névleges Értéke	6,3 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50 Hz
Felületkezelés	Festett
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): kilincs
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Oszlopos csatlakozások
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Merev Rugalmas
Vezeték hosszúság	8 mm
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Karmok53...78 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	50 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kiálló Mélység	21 mm
Nettó Súly	0,099 kg
Környezet	
Terméktanúsítványok	NEMKO SEMKO VDE UKR TSE FIMKO GOST
Minőségi Címkék	NF CE
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	12,6 cm
1. Csomag Szélessége	8,3 cm
1.Csomag Hossza	6,2 cm
1. Csomag Súlya	102,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	28,5 cm
2. Csomag Hossza	39,1 cm
2. Csomag Súlya	3,855 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	1536
3. Csomag Súlya	164,07 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.