



ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, 20-315W, acél

EPH6600162

 **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2023. jún. 30.

 **Measzűnt termék**

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa: 20...315 W 230 V AC izzólámpa: 20...315 W Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 20...315 W
Színárnyalat	Acél
A Csomagolás Típusa	Doboz

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Kapcsolási Funkció	Váltó
Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó Alkalmazás	Kapacitív terhelés Ohmos terhelés
Védelem Típusa	Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50 Hz
Felületkezelés	Festett
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): kilincs
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Oszlopos csatlakozások
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Merev Rugalmas
Vezetékhozzúság	8 mm
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Karmok53...78 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	50 mm
Kiálló Mélység	21 mm
Nettó Súly	0,099 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Terméktanúsítványok	NEMKO VDE UKR TSE FIMKO GOST SEMKO
Minőségi Címkék	CE
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,0 cm
1. Csomag Szélessége	8,5 cm
1.Csomag Hossza	8,5 cm
1. Csomag Súlya	142,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	3,644 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.