



ASFORA Fényerőszabályzó, váltó, 20-315W, antracit

EPH6600171

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. dec. 31.

⚠ **Elavult termék**

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés Típusa	230 V AC halogén lámpa: 20...315 W 230 V AC izzólámpa: 20...315 W Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 20...315 W
Színárnyalat	Antracit
A Csomagolás Típusa	Doboz

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Kapcsolási Funkció	Váltó
Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Fényerőszabályzó Alkalmazás	Kapacitív terhelés Ohmos terhelés
Védelem Típusa	Rövidzárlat- és túlterhelésvédelem automatikus visszaállítással
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50 Hz
Felületkezelés	Festett
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): kilincs
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Oszlopos csatlakozások
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Merev Rugalmas
Vezeték hosszúság	8 mm
Vezető Anyaga	Réz
Rögzítési Mód	Karmok53...78 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	50 mm
Kiálló Mélység	21 mm
Nettó Súly	0,099 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Terméktanúsítványok	UKR TSE VDE FIMKO NEMKO SEMKO GOST
Minőségi Címkék	CE
Ip Védettségi Fok	IP20

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	8,500 cm
1. Csomag Súlya	142,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	3,647 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	384
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	70,352 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.