

Termékadatlap

Műszaki adatok



ASFORA 2x2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, kerettel, fehér

EPH9900121

Nettó listaár: 1 816,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Aljzatszám	2
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Színárnyalat	Fehér
A Csomagolás Típusa	Tasakos

Kiegészítő jellemzők

Készülék Bemutatása	Komplett termék
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Karmok54...72 mm
Aljzat Szabványa	CEE 7/3
Aljzat Szabványától Eltérés	Csatlakozóaljzat
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Teljesítménytartomány	3680 W
Névleges Áram	16 A -250 V AC
Felületkezelés	Fényes
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztírol): keret ASA + PC: fedlap
Vezetékhoosszúság	11 mm
Vezető Anyaga	Réz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Kiemelőkarok
Kábelek Száma	2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel Merevsége	Tömör sodrott Merev Rugalmas
Mennyiség Készletenként	1
Ip Védettségi Fok	IP20
Kiálló Mélység	23 mm
Szélesség	83 mm
Magasság	123 mm
Mélység	46 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 60884-1
Terméktanúsítványok	VDE UKR

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	9,000 cm
1.Csomag Hossza	12,500 cm
1. Csomag Súlya	102,300 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	10,000 cm
2. Csomag Szélessége	20,000 cm
2. Csomag Hossza	31,500 cm
2. Csomag Súlya	1,125 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	50
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	6,536 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre