

Termékadatlap

Műszaki adatok



ULTRA Minicsatorna 12x7 mm, öntapadós



ETK12407

Nettó listaár: 376,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Mini csatorna
Készülék Alkalmazás	Kábel elosztása
Mennyiség Készletenként	156 m
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási Méret	12 x 7 mm
Rögzítési Mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavarozás Kisfeszültségű kábel: szigetelőszalag
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	12 mm
Szélesség	7 mm

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...60 °C
Terméktanúsítványok	low voltage directive 73/23/EEC
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,0 cm
1. Csomag Szélessége	1,5 cm
1.Csomag Hossza	200,0 cm
1. Csomag Súlya	255,0 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	154
2.Csomag Magassága	6,5 cm
2. Csomag Szélessége	15,0 cm
2. Csomag Hossza	200,0 cm
2. Csomag Súlya	19,674 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre