

Termékadatlap

Műszaki adatok



ULTRA Minicsatorna 12x12 mm, öntapadós



ETK12912

Nettó listaár: 451,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Mini csatorna
Készülék Alkalmazás	Kábel elosztása
Mennyiség Készletenként	1 készlet
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Műanyag
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási Méret	12 x 12 mm
Rögzítési Mód	Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm Tápkábel: rácsavarozás Kisfeszültségű kábel: szigetelőszalag
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	12 mm
Szélesség	12 mm

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...60 °C
Terméktanúsítványok	low voltage directive 73/23/EEC
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,5 cm
1. Csomag Szélessége	1,5 cm
1.Csomag Hossza	200,0 cm
1. Csomag Súlya	146,418 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	196
2.Csomag Magassága	11,0 cm
2. Csomag Szélessége	19,0 cm
2. Csomag Hossza	200,0 cm
2. Csomag Súlya	14,349 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre