

Termékadatlap

Műszaki adatok



ULTRA Szerelvényezhető csatorna, 151x50 mm, 120-as fedéllel

ETK15150

Nettó listaár: 4 174,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Telepítési csatorna
Készülék Alkalmazás	Kábel elosztása
Mennyiség Készletenként	8 darab
A Csomagolás Típusa	Védőfólia

Kiegészítő jellemzők

Rekeszfelosztás	1 rekesz
Csatormázási Méret	151 x 50 mm
Készülék Összetétele	Elülső ajtó Csővezeték
Csővezeték Anyag	Műanyag
Előlap Nyitó Oldal	75 mm
Rögzítési Mód	Rácsavarozás Nyomás 4 ponton rögzített 230 mm
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	151 mm
Szélesség	50 mm

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07
Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,0 cm
1. Csomag Szélessége	15,0 cm
1.Csomag Hossza	200,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	3,661 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	12,0 cm
2. Csomag Szélessége	18,5 cm
2. Csomag Hossza	200,0 cm
2. Csomag Súlya	14,644 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre