

Termékadatlap

Műszaki adatok



Forgatókar csomag IP54 piros GV2P/L-hez

GV2APN02

Nettó listaár: 20 443,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Készülék Rövid Neve	GV2CP
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kézi forgatású mechanizmus
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Vezérlő tartozék
Fogantyú Színe	Vörös
Fogantyú Homloklap Színe	Sárga

Kiegészítő jellemzők

Termék Kompatibilitása	GV2L GV2P
Forgatófogantyús Lakat	Zár KIKAPCSOLT állapotban
Forgatófogantyú Szerelési Stílus	Kibővített
Reteszelési Opciók Leírása	1 ... 3 lakat
Hátfal/Ajtó Távolság	140...250 mm
Nettó Súly	0,3 kg

Környezet

Ip Védettség Fok	IP54
------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,600 cm
1. Csomag Szélessége	8,900 cm
1.Csomag Hossza	37,100 cm
1. Csomag Súlya	349,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Súlya	4,736 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	96
3.Csomag Magassága	77,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	46,260 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ