

Termékadatlap

Műszaki adatok



ULTRA Takaróelem 75+40-es fedélhez (151x50)

ETK151702

Nettó listaár: 562,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Ultra
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozásfedő elem homloklaphoz
Színárnyalat	Fehér (RAL 9010)
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csatormázási Méret	151 x 50 mm
Csővezeték Anyag	Műanyag
Rögzítési Mód	Furatokba csatlakoztatható
Anyag	PC/ABS
Hosszúság	30 mm
Magasság	155 mm
Szélesség	53 mm

Környezet

Szabványok	EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2006/A2
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,250 cm
1. Csomag Szélessége	3,000 cm
1.Csomag Hossza	15,500 cm
1. Csomag Súlya	20,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2.Csomag Magassága	9,000 cm
2. Csomag Szélessége	10,500 cm
2. Csomag Hossza	13,500 cm
2. Csomag Súlya	259,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 3. Csomagban	360
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	40,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	9,324 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre