

Termékadatlap

Műszaki adatok



Fésűssín, 2db 54 mm -es leágazás

GV2G254

Nettó listaár: 4 244,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék Neve	FT
Készülék Rövid Neve	GV2K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fésűs gyűjtősín
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Csatlakozó tartozék
Pólusok Megnevezése	3P
Tartománykompatibilitás	TeSys GV3 TeSys K60 TeSys UA TeSys Deca
Leágazódobozok Száma	2
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	63 A
Csatlakozási Távolság	54 mm

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Hely	Terminálon
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V
Hosszúság	98 mm
Nettó Súly	0,038 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1 cm
1. Csomag Szélessége	8 cm
1.Csomag Hossza	14 cm
1. Csomag Súlya	40 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	80
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	15 cm
2. Csomag Hossza	40 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Súlya	3,285 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	2560
3.Csomag Magassága	77 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	118,1 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ