

Termékadatlap

Műszaki adatok



EVlink Parking T2 aljzat csapó fedéllel redőny nélkül

EVP1PSS2

Nettó listaár: 243 197,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	EVlink
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Aljzat-Kimenet Típusa	T2
Pólusok Leírása	3P+N
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	380...415 V AC 50/60 Hz
Maximális Betáp Áram	32 A
Termékcsalád Kompatibilitása	EVlink EVlink parking EVF2 töltőállomás EVlink EVlink parking EVW2 töltőállomás EVlink EVlink parking EVP2 szekrény

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Műanyag
Magasság	260 mm
Szélesség	110 mm
Mélység	80 mm
Nettó Súly	1,34 kg
Szín	Zöld

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP54 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK10 conforming to IEC 62262
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-30...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C
Relatív Páratartalom	5...95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	14,0 cm
1. Csomag Szélessége	14,0 cm
1.Csomag Hossza	28,0 cm
1. Csomag Súlya	1,583 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	3,58 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen >
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályaán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.