

Termékadatlap

Műszaki adatok



OPTILINE 45 Takaróelem +2 toldó 75x55 mm, műanyag, polárfehér

ISM10106P

Nettó listaár: 1 824,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel Installációs Rendszer	Csatornázás
Product Type	Csatlakozásfedő elem homlokaphoz
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Quantity Package 1 / Unit	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Műanyag
Csatormázási Méret	75 x 55 mm
Rögzítési Mód	Furatokba csatlakoztatható
Product Material	PC/ABS
Hosszúság	100 mm
Magasság	80 mm
Szélesség	57 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12
Operating Temperature	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,5 cm
1. Csomag Szélessége	17,0 cm
1.Csomag Hossza	18,0 cm
1. Csomag Súlya	39,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a c íjjal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	75
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	3,438 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre