

Termékadatlap

Műszaki adatok



OPTILINE 45 kábelcsatorna
fedéllel 140x55 mm, műanyag,
polárfehér

ISM10300P

Nettó listaár: 7 918,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel Installációs Rendszer	Csatornázás
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Polárfehér (RAL 9003)
Mennyiség Készletenként	12 m

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Műanyag
Csatormázási Méret	140 x 55 mm
Rekeszfelosztás	2 rekesz
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Előlap Nyitó Oldal	45 mm
Anyag	PVC (polivinil-klorid)
Hosszúság	2000 mm
Magasság	140 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08 NF C 68-102
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	2
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	14,0 cm
1.Csomag Hossza	200,0 cm
1. Csomag Súlya	3,06 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	13,0 cm
2. Csomag Szélessége	37,0 cm
2. Csomag Hossza	204,0 cm
2. Csomag Súlya	18,61 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	144
3.Csomag Magassága	66,0 cm
3. Csomag Szélessége	120,0 cm
3. Csomag Hossza	210,0 cm
3. Csomag Súlya	248,0 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre