

Termékadatlap

Műszaki adatok



OPTILINE 45 kanyarelem 90°, 140x55 mm, műanyag, polárfehér

ISM10303P

Nettó listaár: 4 047,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel Installációs Rendszer	Csatornázás
Product Type	90°-os ív
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Quantity Package 1 / Unit	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Műanyag
Csatormázási Méret	140 x 55 mm
Rögzítési Mód	Furatokba csatlakoztatható Csavarral rögzített
Product Material	PC/ABS
Hosszúság	167 mm
Magasság	167 mm
Szélesség	57 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12
Operating Temperature	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,000 cm
1. Csomag Szélessége	23,000 cm
1.Csomag Hossza	23,000 cm
1. Csomag Súlya	175,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	2,220 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	80
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	28,760 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre