

Termékadatlap

Műszaki adatok



Főkapcsoló kapcsolókar 63-80A IP65

KAF2PZ

Nettó listaár: 3 907,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék Rövid Neve	KAF3
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Forgó fogantyú készlet
Termék Kompatibilitása	V4 V3
Fogantyú Színe	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Fogantyú Homloklap Színe	Fekete
Rotációs Hajtás Lakatolás	1 ... 3 lakat 4...8 mm
Jelölés	0 - 1
Rögzítési Mód	4 csavarral
Handle Front Plate Dimension	60 x 60 mm
Magasság	60 mm
Szélesség	60 mm
Nettó Súly	0,07 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP65
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,0 cm
1. Csomag Szélessége	7,0 cm
1.Csomag Hossza	8,5 cm
1. Csomag Súlya	77,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	45
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megfizethetőségének megállapítására felhasználni

2. Csomag Súlya	3,948 kg
-----------------	----------

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre