



Munkaáramú kioldó, 200-240V, 50/60Hz

GV7AS207

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. jún. 8.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Shunt utazás
Készülék Rövid Neve	GV7AS
Készülék Alkalmazás	Vezérlés
Termékcsalád Kompatibilitása	TeSys TeSys GV5 TeSys TeSys GV7 TeSys TeSys GV7

Kiegészítő jellemzők

[Uc] Control Circuit Voltage	200...240 V AC 50/60 Hz
Vezérlőáramkör Feszültség Korlátok	0,7...1,1 Un
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC megfelel IEC 60947-1 600 V AC megfelel UL 508-CM 600 V AC megfelel CSA C22.2 No 14
Küszöb Bekapcsolási Feszültség	0,2...0,75 Ue
Bekapcsolási Túláram Va-Ban	10 VA AC
Tartási Áramfogyasztás Va-Ban	5 VA AC
Üzemidő	< 50 ms megfelel IEC 60947-1
Munkaszakaszc Tényező	100 %
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5 mm ² tömör
Meghúzási Nyomaték	1.2 N.m mellett csavaros csatlakozás
Nettó Súly	0,105 kg
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,3 cm
1. Csomag Szélessége	10 cm
1.Csomag Hossza	15 cm
1. Csomag Súlya	151 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.