

Termékadatlap

Műszaki adatok



OPTILINE 45 végzáró 75x55 mm, műanyag, polárfehér

ISM10104P

Nettó listaár: 2 946,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel Installációs Rendszer	Csatornázás
Product Type	Ütköző
Colour	Polárfehér (RAL 9003)
Quantity Package 1 / Unit	2 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Műanyag
Csatormázási Méret	75 x 55 mm
Rögzítési Mód	Csavarral rögzített Furatokba csatlakoztatható
Product Material	PC/ABS
Hosszúság	21 mm
Magasság	79 mm
Szélesség	56 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12
Operating Temperature	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40
Ik Védettségi Fok	IK07

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,500 cm
1. Csomag Szélessége	6,000 cm
1.Csomag Hossza	8,500 cm
1. Csomag Súlya	23,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	2,500 cm
2. Csomag Szélessége	6,000 cm
2. Csomag Hossza	8,500 cm
2. Csomag Súlya	47,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	150
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	3,980 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre