



Harmony K bütykös kapcsoló működtető fej 45 x 45 mm - fekete kar

KDG3H

Nettó listaár: 6 946,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Sorozat K1/K2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Canalis fedél
Komponens Neve	KDG
Termékkompatibilitás	Mellső szerelésű 12 és 20 A-es testek által többszörös rögzítés
Kamerakapcsoló-Fej Típus	Előlappal 45 x 45 mm
Kezelő Típusa	Fekete kezelőkar, hossz = 35 mm
Forgatófogantyús Lakat	Nélkül
Jelmagyarázat Bemutatása	Nincs

Kiegészítő jellemzők

Mechanikai Tartósság	1000000 ciklus
Cad Teljes Szélesség	45 mm
Cad Teljes Magasság	45 mm
Cad Teljes Mélység	34 mm
Hosszúság	35 mm
Nettó Súly	0,01 kg

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Ütésállóság	35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f = 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Ip Védettségi Fok	IP40 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport IP40 conforming to NF C 20-010 1. függelék

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,5 cm
1. Csomag Szélessége	9,0 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	14,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	50
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	15,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	855,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)