

Termékadatlap

Műszaki adatok



OPTILINE 45 takaróelem fedélhez, alumínium

ISM10951

Nettó listaár: 4 403,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel Installációs Rendszer	Csatornázás
Product Type	Csatlakozásfedő elem homlokklaphoz
Colour	Fémes alumínium
Quantity Package 1 / Unit	5 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Alumínium
Csatormázási Méret	165 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm 75 x 55 mm
Rögzítési Mód	Furatokba csatlakoztatható
Product Material	PC/ABS
Hosszúság	23 mm
Magasság	47 mm
Szélesség	20 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-1: 2005:2013/A1 EN 50085-2-1:2006/A2 EN 50085-2-1:2011/A12 NF C 68-102
Operating Temperature	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP30
Ik Védettségi Fok	IK07

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,7 cm
1. Csomag Szélessége	2,0 cm
1.Csomag Hossza	2,3 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	4,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,0 cm
2. Csomag Szélessége	6,0 cm
2. Csomag Hossza	12,0 cm
2. Csomag Súlya	40,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	90
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	908,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Mérgező Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre