

Termékadatlap

Műszaki adatok



OPTILINE 70 kábelcsatorna fedéllel 80x55 mm, alumínium

ISM11150

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. szept. 12.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 70
Kábel Installációs Rendszer	Csatornázás
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Semleges
Mennyiség Készletenként	6 darab
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Alumínium
Csatormázási Méret	80 x 55 mm
Rekeszfelosztás	1 rekesz
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Előlap Nyitó Oldal	70 mm
Anyag	Alumínium anódos
Hosszúság	2000 mm
Magasság	80 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP40

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	15 cm
1. Csomag Szélessége	22,5 cm

Nettó ár

1.Csomag Hossza	200 cm
1. Csomag Súlya	5,16 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	22,5 cm
2. Csomag Hossza	206 cm
2. Csomag Súlya	924 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	90
3.Csomag Magassága	56 cm
3. Csomag Szélessége	120 cm
3. Csomag Hossza	205 cm
3. Csomag Súlya	16360 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre