

Termékadatlap

Műszaki adatok



Főkapcsolókar előlappal



KAF3PZ

Nettó listaár: 14 275,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Készülék Rövid Neve	KAF3
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Forgó fogantyú készlet
Termék Kompatibilitása	V5 V6
Fogantyú Színe	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Fogantyú Homloklap Színe	Fekete
Rotációs Hajtás Lakatolás	1 ... 3 lakat 4...8 mm
Jelölés	0 - 1
Rögzítési Mód	4 csavarral
Handle Front Plate Dimension	90 x 90 mm
Magasság	90 mm
Szélesség	90 mm
Nettó Súly	0,16 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP65
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,6 cm
1. Csomag Szélessége	9,2 cm
1.Csomag Hossza	15,0 cm
1. Csomag Súlya	194,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Súlya	2,17 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	80
3.Csomag Magassága	77,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	60,0 cm
3. Csomag Súlya	26,37 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre