

Termékadatlap

Műszaki adatok



TI áramváltó 75/5A (Ø21) klíma álló szigetelt kábelhez (CC)

METSECT5CC008

Nettó listaár: 17 257,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék Neve	CU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramtranszformátor
Szekunder Áram	5 A
Pontossági Osztály	1. osztály -1,5 VA 3-as osztály -2,5 VA
[In] Névleges Áramerősség	75 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor Típus	Trópusálló kábelhez
Áramtranszformátor Arány	75/5
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	4,5 kA
Dinamikus Ellenállási Áram	2.5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	3 kV
Szerelési Mód	Klipszes Csavarozható
Rögzítés	DIN sín Szerelőlapot rögzítő keret
Szélesség	Külső: 44 mm
Magasság	Külső: 65 mm
Mélység	Frame : 30 mm Teljes : 37 mm
Átmérő	21 mm
Nettó Súly	0,19 kg
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	3 kV
Elektromos Szigetelési Osztály	B osztály
Kábel Külső Átmérő	21 mm
Tömítő	-val, -vel

Környezet

Szabványok	IEC 61869-2 VDE 0435
------------	-------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	CE EAC
Ip Védettségi Szint	IP20
Relatív Páratartalom	0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	5,5 cm
1.Csomag Hossza	8,2 cm
1. Csomag Súlya	194,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	50
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	9,838 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.