


Termékadatlap

Műszaki adatok



TI áramváltó 600/5A (32x65) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DA)

METSECT5DA060

Nettó listaár: 24 420,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék Neve	CU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramtranszformátor
Szekunder Áram	5 A
Pontossági Osztály	0,5 osztály -8 VA 1. osztály -12 VA
[In] Névleges Áramerősség	600 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor Típus	Összekötősínhez trópusálló
Áramtranszformátor Arány	600/5
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	36 kA
Dinamikus Ellenállási Áram	2.5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	3 kV
Szerelési Mód	Belső szerelés
Rögzítés	Összekötősínnek
Szélesség	Külső: 90 mm Belső: 65 mm
Magasság	Külső: 94 mm Belső: 32 mm
Mélység	Frame : 40 mm Teljes : 87 mm
Nettó Súly	0,541 kg
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	3 kV
Elektromos Szigetelési Osztály	B osztály
Sínek Nyílása	65 x 32
Tömítő	-val, -vel

Környezet

Szabványok	VDE 0435 IEC 61869-2
------------	-------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	CE EAC
Ip Védettségi Szint	IP20
Relatív Páratartalom	0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10,500 cm
1. Csomag Szélessége	9,600 cm
1.Csomag Hossza	10,100 cm
1. Csomag Súlya	518,500 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	16
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	8,823 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.