

Termékadatlap

Műszaki adatok



PowerLogic Split Core Current Transformer - Type GA, for bar - 0150A / 5A

METSECT5GA015

Nettó listaár: 121 778,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék Neve	CU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramtranszformátor
Szekunder Áram	5 A
Pontossági Osztály	3-as osztály -1,5 VA
[In] Névleges Áramerősség	150 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor Típus	Szabvány összekötősínhez Split core
Áramtranszformátor Arány	150/5
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	150 A
Maximum Safety Factor	5
Engedélyezhető Áram	9000 A ideig 1 év
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 720 V 50 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	3 kV
Szerelési Mód	Csavarozható
Rögzítés	DIN sín Funkcionális oszlopok
Szélesség	Külső: 93 mm Belső: 23 mm
Magasság	Külső: 106,15 mm Belső: 33 mm
Mélység	58 mm
Elektromos Szigetelési Osztály	F osztály
Sínek Nyílása	20 x 30

Környezet

Szabványok	VDE 0435 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...70 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,0 cm
1. Csomag Szélessége	6,5 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	604,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	14,7 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)