

Termékadatlap

Műszaki adatok



TI áramváltó 300/5A klíma álló,
(Ø26) kábelhez vagy (12x50 és
15x32) gyűjtősínhez (MB)

METSECT5MB030

Nettó listaár: 22 170,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék Neve	CU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramtranszformátor
Szekunder Áram	5 A
Pontossági Osztály	0,5 osztály -4 VA 1. osztály -6 VA
[In] Névleges Áramerősség	300 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor Típus	Trópusálló összekötősínhez és kábelhez
Áramtranszformátor Arány	300/5
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	18 kA
Dinamikus Ellenállási Áram	2.5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	3 kV
Szerelési Mód	Klipszes Csavarozható Belső szerelés
Rögzítés	Összekötősínnek DIN sín Szerelőlapot rögzítő keret
Szélesség	Külső: 60 mm
Magasság	Külső: 85 mm
Mélység	Frame : 43 mm Teljes : 63 mm
Átmérő	26 mm
Nettó Súly	0,323 kg
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	3 kV
Elektromos Szigetelési Osztály	B osztály
Kábel Külső Átmérő	26 mm
Sínek Nyílása	32.5 x 15.5 40.5 x 12.5
Tömítő	Nélkül

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 61869-2 VDE 0435
Terméktanúsítványok	CE
Ip Védettségi Szint	IP20
Relatív Páratartalom	0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,2 cm
1. Csomag Szélessége	7 cm
1.Csomag Hossza	9 cm
1. Csomag Súlya	315 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	36
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	11,78 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

	Higanymentes	
	Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek	
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat	
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.	