

Termékadatlap

Műszaki adatok



TI áramváltó 500/5A klíma álló,
(Ø32) kábelhez vagy (10x40 és
20x32 és 25x25) gyűjtősínhez
(MC)

METSECT5MC050

Nettó listaár: 33 862,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék Neve	CU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramtranszformátor
Szekunder Áram	5 A
Pontossági Osztály	0,5 osztály -10 VA 1. osztály -12 VA
[In] Névleges Áramerősség	500 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor Típus	Trópusálló összekötősínhez és kábelhez
Áramtranszformátor Arány	500/5
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	30 kA
Dinamikus Ellenállási Áram	2.5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	3 kV
Szerelési Mód	Csavarozható Belső szerelés Klipszes
Rögzítés	Összekötősínnek Szerelőlapot rögzítő keret DIN sín
Szélesség	Külső: 70 mm Belső: 41 mm
Magasság	Külső: 95 mm Belső: 41 mm
Mélység	Frame : 45 mm Teljes : 65 mm
Átmérő	32 mm
Nettó Súly	0,429 kg
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	3 kV
Elektromos Szigetelési Osztály	B osztály
Kábel Külső Átmérő	32 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Sín ek Nyílása	40.5 x 10.5
	25.5 x 25.5
	32.5 x 20.5
Tömítő	Nélkül

Környezet

Szabványok	VDE 0435
	IEC 61869-2
Terméktanúsítványok	CE
	EAC
Ip Védettségi Szint	IP20
Relatív Páratartalom	0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7 cm
1. Csomag Szélessége	9 cm
1.Csomag Hossza	11,5 cm
1. Csomag Súlya	413 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	25
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	10,77 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.