

Termékadatlap

Műszaki adatok



TI áramváltó 800/5A klíma álló,
(Ø40) kábelhez vagy (12x50 és
20x50) gyűjtősínhez (MD)

METSECT5MD080

Nettó listaár: 30 384,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék Neve	CU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramtranszformátor
Szekunder Áram	5 A
Pontossági Osztály	0,5 osztály -8 VA 1. osztály -12 VA
[In] Névleges Áramerősség	800 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor Típus	Trópusálló összekötősínhez és kábelhez
Áramtranszformátor Arány	800/5
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	48 kA
Dinamikus Ellenállási Áram	2.5 Ith
Maximum Safety Factor	5
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	3 kV
Szerelési Mód	Csavarozható Klipsteszes Belső szerelés
Rögzítés	Összekötősínnek Szerelőlapot rögzítő keret DIN sín
Szélesség	Külső: 70 mm
Magasság	Külső: 95 mm
Mélység	Frame : 45 mm Teljes : 65 mm
Átmérő	40 mm
Nettó Súly	0,369 kg
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	3 kV
Elektromos Szigetelési Osztály	B osztály
Kábel Külső Átmérő	40 mm
Sínek Nyílása	50.5 x 12.5 40.5 x 20.5
Tömítő	Nélkül

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	VDE 0435 IEC 61869-2
Terméktanúsítványok	CE
Ip Védettségi Szint	IP20
Relatív Páratartalom	0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,000 cm
1. Csomag Szélessége	7,500 cm
1.Csomag Hossza	12,000 cm
1. Csomag Súlya	370 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	28
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	10,801 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.