

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 SBI Olvadóbiztosítós szakaszoló, N, 22x58mm, 660V-80A, 500V-100A

MGN15714

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. ápr. 7.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék Neve	Acti 9 SCU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
Készülék Rövid Neve	SBM
Pólusok Megnevezése	1N

Kiegészítő jellemzők

[In] Névleges Áram	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Olvadóbiztosító Görbe	GG AM
Olvadóbiztosító Méret	22 x 58 mm
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC
Rögözítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Reteszelési Opciók Leírása	Non padlockable
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	126,5 mm
Szélesség	35 mm
Mélység	70 mm
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5...25 mm ² merev Csavaros csatlakozás1 kábel 2,5...25 mm ² rugalmas
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC EN 60947-3
Szennyezettségi Fok	3
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,5 cm
1. Csomag Szélessége	7,7 cm
1.Csomag Hossza	12,8 cm
1. Csomag Súlya	201 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	7,8 cm
2. Csomag Szélessége	12,8 cm
2. Csomag Hossza	21,3 cm
2. Csomag Súlya	1,266 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	12
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	3,086 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

	Mérgező Nehézfémektől Mentés	
	Higanymentes	
	Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő	EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat	Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.	