

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica TV/R/SAT aljzat, végzáró, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér

MGU3.450.18

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

Nettó listaár: 9 618,00 HUF

ⓘ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	TV/R antenna csatlakozó aljzat
Készülék Alkalmazás	Médiaeszköz-támogatás
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Tv Aljzat Típusa	Csillagpontos
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Tv-Csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
Rádió Csatlakozás	IEC 9,52 mm csatlakozó
Sat-Csatlakozó	F csatlakozó
Vonali Csillapítás	3 dB TV jel125...862 MHz 2 dB Rádió jel5...108 MHz 3 dB SAT jel950...2400 MHz
Egyenáramú	SAT aljzatban
Modulok Száma	2 modul
Anyag	Cink-krómozott acél: betétcső PBT (polybutylene terephthalate) GF30: tartócső Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap
Felületkezelési Mód	Kezeletlen
Felületkezelés	Csillogó
Jelölés	Nyomtatott szöveggel
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Rápattintható
Mélység	35 mm
Szélesség	74,9 mm
Magasság	74,9 mm
Beágyazási Mélység	20 mm
Nettó Súly	0,088 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP20
Ik Védettség Fok	IK03
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	5...45 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C
Környezeti Jellemző	Fehérítő Aceton Ablaktisztító folyadék Alkohol Folyékony szappan Olaj Benzin UV-álló
Szabványok	EN 50083-1

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,500 cm
1. Csomag Szélessége	6,500 cm
1.Csomag Hossza	6,500 cm
1. Csomag Súlya	78,200 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,500 cm
2. Csomag Szélessége	13,500 cm
2. Csomag Hossza	33,500 cm
2. Csomag Súlya	863,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	3,696 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.