

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica SAT aljzat, végzáró, 8dB, apa csatlakozóval, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, krém

MGU3.464.25

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	SAT aljzat
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Tv Aljzat Típusa	Véglezáró (terminál aljzat)
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Sat-Csatlakozó	Apa IEC 9.52 mm
Vonali Csillapítás	8 dB TV jel5...2150 MHz
Egyenáramú	Nem
Mennyiség Soronként	1
Modulok Száma	2 modul
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Rögzítési Mód	Rápattintható
Mélység	28 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási Mélység	18 mm
Nettó Súly	0,073 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Környezeti Jellemző	Folyékony szappan Benzin Olaj Fehérítő Alkohol Ablaktisztító folyadék Aceton UV-álló

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	DIN 45330 EMC/EN/IEC 61547 EN 50083-2 EN 50083-4 EN 50083-3 UNE 20062-93 DIN 45330 R.D. 279/1999 R.D. 279/1999
------------	--

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,500 cm
1. Csomag Szélessége	6,500 cm
1.Csomag Hossza	6,500 cm
1. Csomag Súlya	58,300 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,500 cm
2. Csomag Szélessége	13,500 cm
2. Csomag Hossza	33,000 cm
2. Csomag Súlya	644,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	15,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	1,444 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)