

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica 1xRJ12 telefon aljzat, csavaros, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit

MGU3.497.12

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Telefon aljzat
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Grafit
Telefonaljzat Típusa	RJ12 RITA (6 érintkező(k) - kategória 3 -16 Mbit/s

Kiegészítő jellemzők

Aljzatszám	1
Modulok Száma	2 modul
Csatlakozás Típusa	Csavaros bekötések csavart pár
Rögzítési Mód	Rápattintható
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Mélység	23 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási Mélység	12 mm
Nettó Súly	0,018 kg
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C

Környezet

Ip Védettség Fok	IP20
Ik Védettség Fok	IK02
Környezeti Jellemző	Ablaktisztító folyadék Benzin Fehérítő Aceton UV-álló Folyékony szappan Olaj Alkohol

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,4 cm
1. Csomag Szélessége	6,7 cm
1.Csomag Hossza	6,8 cm
1. Csomag Súlya	40 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,4 cm
2. Csomag Szélessége	13,6 cm
2. Csomag Hossza	33,5 cm
2. Csomag Súlya	400 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	4800 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre