

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA RGB (RCA) video csatlakozó, fehér

MGU5.431.18ZD

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. máj. 12.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Audio/video csatlakozó
Csatlakozó Típusa	RCA
Elektromos Áramkör Típusa	Segédérintkező
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
A Csomagolás Típusa	Csoport

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	3
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Modulok Száma	2 modul
Felületkezelés	Fényes
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 1,5 mm ² esetén sodrott vezeték(ek) <= 1,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 1,5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Vezetékhoossúság	8 mm
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	28 mm
Beágyazási Mélység	19 mm
Nettó Súly	0,075 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP21
Ik Védettség Fok	IK04
Környezeti Jellemző	Ablaktisztító folyadék Alkohol Aceton UV-álló Olaj Benzin Fehérítő Folyékony szappan

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,4 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	60 g