

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica SAT aljzat, végzáró, 8dB, apa csatlakozóval, felfűzött rendszerhez, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit

MGU3.464.12

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	SAT aljzat
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Tv Aljzat Típusa	Véglezáró (terminál aljzat)
Színárnyalat	Grafit

Kiegészítő jellemzők

Sat-Csatlakozó	Apa IEC 9.52 mm
Vonali Csillapítás	8 dB TV jel5...2150 MHz
Egyenáramú	Nem
Mennyiség Soronként	1
Modulok Száma	2 modul
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Rögzítési Mód	Rápattintható
Mélység	28 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási Mélység	18 mm
Nettó Súly	0,073 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Jellemző	Aceton Alkohol Fehérítő Benzin Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Olaj UV-álló
Szabványok	DIN 45330 EMC/EN/IEC 61547 R.D. 279/1999 EN 50083-3 UNE 20062-93 EN 50083-4 EN 50083-2 DIN 45330 R.D. 279/1999

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,7 cm
1. Csomag Szélessége	4,4 cm
1.Csomag Hossza	6,8 cm
1. Csomag Súlya	55 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,4 cm
2. Csomag Szélessége	13,6 cm
2. Csomag Hossza	33,5 cm
2. Csomag Súlya	550 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	2200 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre