

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica TV/R aljzat, végzáró, felfűzött rendszerhez, leválasztással, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, fehér

MGU3.469.18

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	TV/FM aljzatmodul
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Tv Aljzat Típusa	Csillagpontos
Színárnyalat	Fehér
A Használat Feltétele	Párhuzamos elosztórendszerek

Kiegészítő jellemzők

Tv-Csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
Rádió Csatlakozás	IEC 9,52 mm csatlakozó
Vonali Csillapítás	1 dB TV kimenet jel40...860 MHz 1 dB TV kimenet jel5...40 MHz 3 dB FM kimenet jel88...108 MHz
Mennyiség Soronként	1
Modulok Száma	2 modul
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Rögzítési Mód	Rápattintható
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,073 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Környezeti Jellemző	Fehérítő Aceton Benzin UV-álló Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Alkohol Olaj

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	EN 50083-2 EMC/EN/IEC 61547 EN 50083-4 EN 50083-3
------------	--

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,5 cm
1. Csomag Szélessége	6,5 cm
1.Csomag Hossza	6,5 cm
1. Csomag Súlya	78,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,5 cm
2. Csomag Szélessége	13,5 cm
2. Csomag Hossza	33,0 cm
2. Csomag Súlya	834,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	10,476 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)