


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA 2xRJ45 Cat5e STP aljzat, fehér

MGU50.2222.18Z

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Adatcsatlakozó
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Adatcsatlakozó Típusa	RJ45 8 Cat.5e < 155 MHz
Tartozék	Védőfül Címketartó

Kiegészítő jellemzők

Kommunikációs Hálózat Típusa	1000BASE-TX
Kommunikációs Port Protokoll	A CPU (SIO)
Modulok Száma	2 x 1 modulós
Aljzatszám	2
A Lábnyom Típusa	Infraplus
Csatlakozó Típusa	S-One
Kábel Árnyékolás Típusa	U/FTP
Vezetékek Elrendezése	Árnyékolt csavart érpár
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Kompressziós kábelsaru/gyűjtősín
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Telepítési Irány	Egyenes
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Mélység	36 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási Mélység	25 mm
Nettó Súly	0,065 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP40
-------------------	------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettségi Fok	IK02
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Környezeti Jellemző	Benzin Alkohol Ablaktisztító folyadék Fehérítő UV-álló Olaj Folyékony szappan Aceton
Szabványok	ISO 8877

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,6 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	100,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelelő

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Körkörösségi Profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre