

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA TV aljzat, végzáró, 8dB, apa csatlakozóval, CSP.rendsz.krém

MGU50.462.25Z

❗ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

❗ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	TV aljzat
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Tv Aljzat Típusa	Csillagpontos
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Tv-Csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
Vonali Csillapítás	8 dB TV jel5...2150 MHz
Egyenáramú	Nem
Mennyiség Soronként	1
Modulok Száma	2 modul
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Mélység	28 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási Mélység	18 mm

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Környezeti Jellemző	Olaj Aceton Benzin Ablaktisztító folyadék UV-álló Alkohol Folyékony szappan Fehérítő

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	EN 50083-2 EN 50083-3 EN 50083-4 EMC/EN/IEC 61547
------------	--

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,600 cm
1. Csomag Szélessége	7,500 cm
1.Csomag Hossza	7,500 cm
1. Csomag Súlya	98,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,500 cm
2. Csomag Szélessége	19,500 cm
2. Csomag Hossza	21,500 cm
2. Csomag Súlya	980,000 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	10
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	1435,000 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)