

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Kábelkivezető, alumínium

MGU50.862.30Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Kábelezés tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kábelkivezető
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Modulok Száma	2 modul
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Tartozék	Bilincsek
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Unica
Névleges Áram	16 A
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 3 x 2.5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 3 x 2.5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Nettó Súly	0,0567 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP40

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Jellemző	Olaj
	UV-álló
	Benzin
	Aceton
	Alkohol
	Ablaktisztító folyadék
	Folyékony szappan
	Fehérítő

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	58,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	8 cm
2. Csomag Szélessége	20,5 cm
2. Csomag Hossza	22,5 cm
2. Csomag Súlya	679 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	50
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	3,794 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre