

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica 1xRJ11 telefon aljzat,
rögzítőkeret nélkül, 1 modulos,
alumínium

MGU3.490.30

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Telefon aljzat
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Alumínium
Telefonaljzat Típusa	RJ11 (4 érintkező(k) - kategória 3 -16 Mbit/s

Kiegészítő jellemzők

Aljzatszám	1
Modulok Száma	1 modul
Csatlakozás Típusa	Csavaros bekötések csavart pár
Rögzítési Mód	Rápattintható
Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Mélység	23 mm
Szélesség	22,5 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási Mélység	12 mm
Nettó Súly	0,013 kg
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C

Környezet

Ip Védettség Fok	IP20
Ik Védettség Fok	IK02
Környezeti Jellemző	Olaj Fehérítő Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Aceton Alkohol Benzin

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,7 cm
1. Csomag Szélessége	4,4 cm
1.Csomag Hossza	6,8 cm
1. Csomag Súlya	18 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,8 cm
2. Csomag Szélessége	13,6 cm
2. Csomag Hossza	33,5 cm
2. Csomag Súlya	226 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	1375 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre